


Свързващ кабел NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5

Специф. Номер: 542130

FESTO

предварително конфекциониран, за MFH вентили.



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Монтажна позиция	по избор
Свойства на проводниците	Стандарт
Индикатор за превключена позиция	LED
Индикация за работно състояние	LED жълт
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим товарен ток	4 A
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-5 ... 70 °C
Мах. Въртящ момент на затягане	0,6 Nm при M12x1 0,4 Nm при M3
Мин. радиус на огъване на кабела	59 mm
Тегло на продукта	69 g
Electrical connection 1	Angled socket, square design, 3-pin, type B1
Electrical connection 2	Straight plug, M12x1, 5-pin, A-coded
Структура на кабела	3 x 0,75 mm ²
Диаметър на кабела	5.9 mm
Дължина на кабела	0.5 m
Номинално сечение на проводника	0.75 mm ²
Заземяване	наличен
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M3 с щекер с резба
Цвят на корпуса	черен
Цвят на кабелната обвивка	сив
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	PBT TPE-U(PU)
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Информация за материала на винтовете	Стомана Цинкова отливка
Информация за материала на щекерните контакти	Доза поцинкована Мед-сплав щекер позлатен