

линеен портал DHSL-2DGPL25S-DGEA25


Специф. Номер: 543005

FESTO

състоящ се от цилиндър без бутален прът с направляваща ос и електрическа конзолно закрепена напречна ос, високо динамично прецизно електрическо позициониране със Soft Stop.

Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 3.0
полезен товар	0 ... 6 kg
задвижване Z-ос	DGEA-25
вид на задвижване Z-ос	електрически Линеен модул DGEA със зъбен ремък
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 800 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,05 mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	± 0,05 mm
задвижване Y-ос	2x DGPL-25-SPC11
вид на задвижване Y-ос	сервопневматичен
междинна позиция на Y-оста	2-пъти
ход Y-ос	0 ... 1,600 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,02 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 1 mm