


линеен портал DHSL-2DGE25SP-DGEA25

Специф. Номер: 543006

FESTO

състоящ се от електрическа шпинделна ос с направляваща и електрическа конзолно закрепена ос, прецизно позициониране. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 3.0
полезен товар	0 ... 6 kg
задвижване Z-ос	DGEA-25
вид на задвижване Z-ос	електрически Линеен модул DGEA със зъбен ремък
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 800 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,05$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	$\pm 0,05$ mm
задвижване Y-ос	2x DGE-25-SP
вид на задвижване Y-ос	електрически със шпиндел
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 1,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,02$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	$\pm 0,02$ mm