


линеен портал DHSL-2DGC40-HMP25

Специф. Номер: 543009

FESTO

състоящ се от задвижване без бутален прът с направляваща ос и модулна манипулираща ос, динамичен, прецизен, със здрава конструкция. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 4.0
полезен товар	0 ... 10 kg
задвижване Z-ос	HMP-25
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
междинна позиция Z-ос	1-път
ход Z-ос	0 ... 400 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,02$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	$\pm 0,02$ mm
задвижване Y-ос	2x DGC-40
вид на задвижване Y-ос	пневматичен
ход Y-ос	0 ... 3,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,02$ mm