


линеен портал DHSL-2DGC40-DGEA25

Специф. Номер: 543014

FESTO

състоящ се от цилиндър без бутален прът с направляваща ос и електрическа конзолно закрепена напречна ос, динамично, прецизно, електрическо позициониране. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 4.0
полезен товар	0 ... 10 kg
задвижване Z-ос	DGEA-25
вид на задвижване Z-ос	електрически Линеен модул DGEA със зъбен ремък
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 600 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,05$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	$\pm 0,05$ mm
задвижване Y-ос	2x DGC-40
вид на задвижване Y-ос	пневматичен
ход Y-ос	0 ... 3,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,02$ mm