

# 3D- портал DHSR-DGE25ZR-DGE25ZR-HMPL16

Специф. Номер: 543029

FESTO

състоящ се от електрически зъбноремъчни оси със съчмена направляваща, вертикална модулна транспортна ос, точно позициониране. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



## Информационен лист

Белег	Стойност
група	3D- портал 1.0
полезен товар	0 ... 2 kg
задвижване Z-ос	HMPL-16
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
междинна позиция Z-ос	1-път
ход Z-ос	0 ... 160 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,02 mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	± 0,02 mm
задвижване Y-ос	DGE-25-ZR-KF
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 1,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,1 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,1 mm
задвижване X-ос	DGE-25-ZR-KF
вид на задвижване X-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на X-оста	произволен
ход X-ос	0 ... 3,000 mm
точност на повторение в крайното положение на X-оста	± 0,1 mm
точност на повторение в междинна позиция на X-оста	± 0,1 mm