


3D- портал DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-SLT20

Специф. Номер: 543034

FESTO

състоящ се от електрически зъбноремъчни оси с ролкова направляваща, вертикална компактна мини-шейна, точно и високо динамично позициониране. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	3D- портал 2.0
полезен товар	0 ... 4 kg
задвижване Z-ос	SLT-20
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
ход Z-ос	0 ... 200 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,02 mm
задвижване Y-ос	2x DGE-25-ZR-RF
вид на задвижване Y-ос	електрически зъбен ремък с ролково водене 2x
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 1,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,1 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,1 mm
задвижване X-ос	DGE-25-ZR-RF
вид на задвижване X-ос	електрически зъбен ремък с ролково водене
междинна позиция на X-оста	произволен
ход X-ос	0 ... 3,000 mm
точност на повторение в крайното положение на X-оста	± 0,1 mm
точност на повторение в междинна позиция на X-оста	± 0,1 mm