


3D- портал DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-HMP25

Специф. Номер: 543044

FESTO

състоящ се от електрически зъбноремъчни оси с ролкова направляваща, вертикална модулна манипулираща ос, точен и здрав. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	3D- портал 4.0
полезен товар	0 ... 10 kg
задвижване Z-ос	HMP-25
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
междинна позиция Z-ос	1-път
ход Z-ос	0 ... 400 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,02$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	$\pm 0,02$ mm
задвижване Y-ос	2x DGE-40-ZR-RF
вид на задвижване Y-ос	електрически зъбен ремък с ролково водене 2x
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 1,200 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,1$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	$\pm 0,1$ mm
задвижване X-ос	DGE-40-ZR-RF
вид на задвижване X-ос	електрически зъбен ремък с ролково водене
междинна позиция на X-оста	произволен
ход X-ос	0 ... 3,000 mm
точност на повторение в крайното положение на X-оста	$\pm 0,1$ mm
точност на повторение в междинна позиция на X-оста	$\pm 0,1$ mm