

3D- портал DHSR-DGE40ZR-2DGE40ZR-DGEA25


Специф. Номер: 543045

FESTO

състоящ се от електрически зъбноремъчни оси със съчмена направляваща, вертикална електрическа напречна греда, прецизно позициониране. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи.

Доставя се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	3D- портал 4.0
полезен товар	0 ... 10 kg
задвижване Z-ос	DGEA-25
вид на задвижване Z-ос	електрически Линеен модул DGEA със зъбен ремък
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 600 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,05 mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	± 0,05 mm
задвижване Y-ос	2x DGE-40-ZR-KF
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи 2x
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 1,200 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,1 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,1 mm
задвижване X-ос	DGE-40-ZR-KF
вид на задвижване X-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на X-оста	произволен
ход X-ос	0 ... 3,000 mm
точност на повторение в крайното положение на X-оста	± 0,1 mm
точност на повторение в междинна позиция на X-оста	± 0,1 mm