


# Щекер NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Специф. Номер: 543109

FESTO

за модул електрически терминал CPX.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
Тегло на продукта	44.3 g
Електрическо свързване 1	Прав конектор, M12x1, 4 - пинов, D-кодиран
Кодиране на пиновете	D
Електрическо свързване 2	Лустер клема, подлежи на екраниране
обхват на работното напрежение DC	0 ... 250 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
преносни свойства	DIN EN 50173 / CAT 5
Допустим диаметър на кабела	6 ... 8 mm
Напречно сечение на извода	0.14 ... 0.75 mm <sup>2</sup>
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	Nickel-plated die-cast zinc
Material electrical contact	Brass, gold-plated