

Аксиален модул EAMM-A-D32-32B

Специф. Номер: 543149

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	1.6 Nm
Тегло на продукта	150 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D32A D32C
Интерфейсен код, входен мотор	32B
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform