


Паралелен кит-модул EAMM-U-E24-32B

Специф. Номер: 543225
Продукт излизащ от производство

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	18
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	3,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	3.016 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.05 Nm
Пренесен момент	1 Nm
Тегло на продукта	240 g
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали