


# Паралелен кит-модул EAMM-U-E32-42C

Специф. Номер: 543229

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	3,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	10.22 kgmm <sup>2</sup>
задвижващ момент при празен ход	0.1 Nm
Пренесен момент	3 Nm
Тегло на продукта	690 g
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали