


# Електронен модул VMPA1-FB-EMS-D2-8

Специф. Номер: 543331

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Диагностика	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves Понижено напрежение, вентили
Макс. брой места за вентили	4
Максимален брой бобини	8
Вътрешна консумация на ток при товарно напрежение	3 mA
Вътрешна консумация на ток при работно напрежение	8 mA
Номинален издърпващ ток за бобина	58 mA до 24 ms
Номинален ток при пад на тока	9 mA след 24 ms
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение (във вградено състояние)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	20 g
Material housing	POM
Материал-забележка	RoHS konform