


Multipol-възел VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

Специф. Номер: 543413

FESTO

за вентилен остров VTSA и VTSA-F.



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61984
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	16 при бистабилни вентили 32 при моностабилни вентили
Макс. остатъчен ток	6 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Устойчивост на пикови напрежения	1.5 kV
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	540 g
Електрическа връзка	Multipol
Електрически извод	Щекерна лайсна
Material cover	PA
Material housing	Алуминиева отливка