


# Табло за управление FED-501

Специф. Номер: 543440  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Дисплей и операторско устройство с LCD графичен дисплей за свързване към PLC системи, с 1 функционален клавиш.

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	66 mm
Височина	147 mm
Дължина	187 mm
мах. дебелина на челния панел	5 mm
потребителска памет	32 Mbyte
брой на потребителските LEDs	1
брой функционални бутони	1
часовник реално време	Да
списък на събитията	1,024
памет за рецепти	32 kByte
аларми	1,024
отклонение на часовника за реално време	130 s / месец
Брой цветове	8 степени на сиво
Брой LED системи	4
Дисплей	монохромен LCD
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	5,6"
Вак-ур батерия	3 V / 270 mA Li
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	0,6 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Разрешение	с UL us - Listed (OL) RCM Mark
Тегло на продукта	1,400 g
AUX- интерфейс	Sub-D 9-пинов Щекер
сериен интерфейс за принтер	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
PC- интерфейс	RS232 Sub-D

Белег	Стойност
	15-пинов Щекер
интерфейс за програмиране	9,6 - 38,4 kBd
PLC - интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
Ethernet-интерфейс	опция, 10 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
Програмен софтуер	FED Designer 6.06 или по-висока версия
Explosion protection certification outside the EU	NEC 500 Class I, Div. 2