

Табло за управление FED-1000

Специф. Номер: 543515
Продукт излизащ от производство

FESTO

Дисплей и операторско устройство с LCD графичен дисплей за свързване към PLC системи, с 1 функционален клавиш.

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	91 mm
Височина	232 mm
Дължина	287 mm
тах. дебелина на челния панел	5 mm
потребителска памет	32 Mbyte
брой на потребителските LEDs	1
брой функционални бутони	1
часовник реално време	Да
списък на събитията	1,024
памет за рецепти	32 kByte
аларми	1,024
отклонение на часовника за реално време	130 s / месец
Брой цветове	64 k
Брой LED системи	4
Дисплей	TFT цвят
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	10,4"
Васк-уп батерия	3 V / 270 mA Li
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	VGA, 640x480 Pixel
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	1,2 A
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 45 °C
Разрешение	с UL us - Listed (OL) RCM Mark
Тегло на продукта	2,300 g
AUX- интерфейс	Sub-D 9-пинов Щекер
сериен интерфейс за принтер	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
PC- интерфейс	RS232 Sub-D

Белег	Стойност
	15-пинов Щекер
интерфейс за програмиране	9,6 - 38,4 kBd
PLC - интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
Ethernet-интерфейс	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet интерфейс оптически 10 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
Програмен софтуер	FED Designer 6.06 или по-висока версия
Explosion protection certification outside the EU	NEC 500 Class I, Div. 2