


Табло за управление FED-1010

Специф. Номер: 543516

FESTO

Дисплей и операторско устройство с LCD графичен дисплей за свързване към PLC системи.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	91 mm
Височина	232 mm
Дължина	287 mm
тах. дебелина на челния панел	5 mm
потребителска памет	32 Mbyte
часовник реално време	Да
отклонение на часовника за реално време	130 s / месец
Брой цветове	64 k
Дисплей	TFT цвят
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	10,4"
Back-up батерия	3 V / 270 mA Li
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	VGA, 640x480 Pixel
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	1,2 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 45 °C
Разрешение	C-Tick
Тегло на продукта	2,250 g
AUX- интерфейс	Sub-D 9-пинов Щекер
сериен интерфейс за принтер	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
PLC - интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
USB-интерфейс	Да
Ethernet-интерфейс	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet интерфейс оптически 10 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
В съответствие с NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D