

Мембранен изсушител MS6-LDM1-3/8-P20-Z

Специф. Номер: 543643

FESTO

Редуцирана точка на оросяване, с метална чаша, посока на протичане, отдясно наляво.

Внимание: За да се осигури продължителна безаварийна работа на уреда, въздуха трябва да бъде предварителни филтриран с фин филтър 0.01 µm (остатъчни частици < 0.1 µm, остатъчно масло < 0.1 mg/m³)!



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	Мембранен изсушител
Работно налягане	3 ... 12.5 bar
Стандартен номинален дебит	200 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [1:4:2]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation not possible
Понижаване на точката на оросяване	20 K
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air to ISO8573-1:2010 [1:3:2]
Температура на средата	2 ... 50 °C
Температура на околната среда	2 ... 50 °C
Тегло на продукта	1.05 kg
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева сплав