

Мембранен изсушител MS6-LDM1-3/8-P40-Z

Специф. Номер: 543649

FESTO

Редуцирана точка на оросяване, с метална чаша, посока на протичане, отдясно наляво.

Внимание: За да се осигури продължителна безаварийна работа на уреда, въздуха трябва да бъде предварителни филтриран с фин филтър 0.01 µm (остатъчни частици < 0.1 µm, остатъчно масло < 0.1 mg/m³)!



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Конструкция | Мембранен изсушител |
| Работно налягане | 3 ... 12.5 bar |
| Стандартен номинален дебит | 400 l/min |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [1:4:2] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation not possible |
| Понижаване на точката на оросяване | 20 K |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Compressed air to ISO8573-1:2010 [1:3:2] |
| Температура на средата | 2 ... 50 °C |
| Температура на околната среда | 2 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 1.3 kg |
| Тип на закрепване | по избор: Последователен монтаж с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Пневматичен извод 2 | G3/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |
| Информация за материала на чашата | Алуминиева сплав |