



# Мембранен изсушител MS6N-LDM1-1/4-P20-Z

Специф. Номер: 543653

FESTO

Редуцирана точка на оросяване, с метална чаша, посока на протичане, отдясно наляво.

Внимание: За да се осигури продължителна безаварийна работа на уреда, въздуха трябва да бъде предварително филтриран с фин филтър 0.01 µm (остатъчни частици < 0.1 µm, остатъчно масло < 0.1 mg/m³)!



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	Мембранен изсушител
Работно налягане	3 ... 12.5 bar
Стандартен номинален дебит	200 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Понижаване на точката на оросяване	20 K
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [1:3:2]
Температура на средата	2 ... 50 °C
Температура на околната среда	2 ... 50 °C
Тегло на продукта	1.05 kg
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	1/4 NPT
Пневматичен извод 2	1/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	Алуминиева сплав