

# Мембранен изсушител LDM1-1/2-D-MAXI-600

Специф. Номер: 543668


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

за сух и чист сгъстен въздух.

Внимание: За да се осигури продължителна безаварийна работа на уреда, въздуха трябва да бъде предварителни филтриран с фин филтър 0.01 µm (остаъчни частици < 0.1 µm, остаъчно масло < 0.1 mg/m³)!

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност   |
|------------------------------------|--|
| Размер                             | Maxi   |
| Серия                              | D  |
| Монтажна позиция                   | вертикално +/- 5°                                      |
| Конструкция                        | Мембранен изсушител                                    |
| Работно налягане                   | 3 ... 12.5 bar   |
| Стандартен номинален дебит         | 600 l/min  |
| Работна среда                      | Клас на чистота на въздуха 1:7:1 по DIN ISO 8573-1     |
| Понижаване на точката на оросяване | 20 K   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение                     |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Температура на складиране          | -20 ... 60 °C  |
| Температура на средата             | 2 ... 50 °C  |
| Температура на околната среда      | 2 ... 50 °C  |
| Тегло на продукта                  | 2,250 g  |
| Тип на закрепване                  | Последователен монтаж<br>с принадлежности<br>по избор: |
| Пневматичен извод 1                | G1/2   |
| Пневматичен извод 2                | G1/2   |
| Material housing                   | Цинкова отливка  |
| Material bowl                      | Алуминиева сплав                                       |