



# Стоп-цилиндър DFST-63-30-D-Y4-A

Специф. Номер: 543745  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Без пружина, настройваем преден демпфер.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2020. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	30 mm
Диаметър на буталото	63 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	вертикално
Принцип на действие	двойнодействащ
Конструкция	Бутален прът с лост
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Отчитане на позицията на превключващия лост	за индуктивни датчици
Варианти	едностранен бутален прът
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	Направляващ прът
Работно налягане	2 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Сила на удара	5,000 N
Тегло на продукта	3,500 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Material cover	Алуминиева отливка
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема