


# Краен изключвател SMT-8M

Специф. Номер: 543893

FESTO

магнитен, безконтактен, за T-канал.  
Минимално количество за поръчка 10 броя



## Информационен ЛИСТ

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Белег	Стойност
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за Ех-защита (ATEX)
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Превключващ изход	NPN PNP безконтактен двужилен
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт Нормално отворен контакт
Макс. ток на изхода	80 ... 100 mA
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
Устойчивост на претоварване	наличен
обхват на работното напрежение DC	8 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Изходящ извод	аксиално
Дължина на кабела	0.2 ... 30 m
Тип на закрепване	затегнат полага се отгоре в жлеб
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на защита	IP65 IP68