



Вертикална захранваща плоча VABF-S3-1-P1A3-G14

Специф. Номер: 544434

FESTO

за вентилен остров VDMA-01/02, присъединяване по 15407-1, за монтаж между основата и разпределителя.



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	26 mm
Според стандарта	ISO 15407-1
Монтажна позиция	по избор
Пневматично вертикално свързване	Алтернативно захранване за 1
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит	1,000 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	201 g
вид на закрепване височина на свързване	като свързваща плоча като единична присъединителна плоча
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка