


Присъединителна плоча VMPA1-IC-AP-S-1-EX2

Специф. Номер: 545448

FESTO

For valve terminal MPA-S.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	20.2 mm
Дължина	107.3 mm
Растерен размер	10.5 mm
Работно налягане	3 ... 8 bar
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
ATEX-Категория газ	II 3G
Ex-взриво защита газ	Ex nA II T4 X
ATEX-Категория прах	II 3D
Ex-взриво защита прах	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Ex-температура на околната среда	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Клас на корозионна устойчивост KVK	0
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Електрически извод	Щекер M8
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Извод, пилот 82/84	M5
Пневматичен извод 1	M7
Пневматичен извод 2	M7
Пневматичен извод 3	M7
Пневматичен извод 4	M7
Пневматичен извод 5	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева отливка