


# Присъединителна лайсна VABM-B6-E-G12-7

Специф. Номер: 545822

FESTO

за магнетвентил VUVB.



## Информационе н лист

| Белег  | Стойност                       |
|--|--------------------------------|
| Растерен размер  | 21 mm                          |
| Макс. брой места за вентили                            | 7                              |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                     | 2                              |
| Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на шина          | 1.5 Nm                         |
| Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя | 2 Nm                           |
| Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда      | 5 Nm                           |
| Тегло на продукта                                      | 1,030 g                        |
| Извод, пилот 12/14                                     | G1/8                           |
| Пневматичен извод 1                                    | G1/2                           |
| Пневматичен извод 3                                    | G1/2                           |
| Материал-забележка                                     | Без мед и PTFE<br>RoHS konform |
| информация за материала на присъединителната лайсна    | Алуминиева сплав               |