


Вакуум-смукателен клапан ISV-M10

Специф. Номер: 545998

FESTO

За поддръжане на вакуума, ако един или няколко смукателя не успеят да създадат контакт с детайла.



Информационен лист

Белг	Стойност
Размер	M10
Ejector pulse suitability	≤ 0.8 MPa
Съответствие на изхвърлящ импулс	≤ 8 bar
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	2 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	18 g
Тип на закрепване	за завиване
Пневматичен извод 1	M10
Пневматичен извод 2	M10
Material spring	високолегирана стомана
Material filter	Синтерован бронз
Material housing	Алуминиева сплав
Material float	ПОМ