


Електромагнитен разпределител MFH-5/3E-D4

Специф. Номер: 546037

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/3 обезвъздушен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	76 mm
Стандартен номинален дебит	4,800 l/min
Работно налягане	3 ... 16 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	18 mm
Растерен размер	82 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	ISO 5599-1
Ръчно задействане	с принадлежности, с фиксация
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Време за превключване, изключено	290 ms
Време за превключване, включено	85 ms
Работна среда	Филтриран съгъстен въздух, степен на филтрация 40 µm, омаслен или неомаслен
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	2,500 g
Електрически извод	чрез F-бобина, поръчва се отделно
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 82	несвързан
Извод, пилот 84	несвързан
Пневматичен извод 1	Присъединителна плоча размер 4 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 2	Присъединителна плоча размер 4 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 3	Присъединителна плоча размер 4 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 4	Присъединителна плоча размер 4 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 5	Присъединителна плоча размер 4 по ISO 5599-1
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий