



Електромагнитен разпределител - батерия VMFH-3-3-1/8

Специф. Номер: 546047
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3x3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
Стандартен номинален дебит	50 l/min
Работно налягане	0 ... 8 bar
Конструкция	Разпределител с възвратна пружина
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	1.3 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	3
Тип управление	директно
Време за превключване, изключено	10 ms
Време за превключване, включено	10 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Тегло на продукта	380 g
Електрически извод	Щекер
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминий елоксиран