



Електромагнитен разпределител MFHB-2-3/4-S

Специф. Номер: 546051
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабилен |
| Тип на задействане | електрически |
| монтажна ширина | 39 mm |
| Стандартен номинален дебит | 6,500 l/min |
| Работно налягане | 0 ... 10 bar |
| Конструкция | Клапанен |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Клас на защита | IP65 |
| Номинален размер | 17 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Ръчно задействане | с фиксация |
| Тип управление | с предуправление |
| Управляващо(пилотно) налягане | 2.8 ... 8 bar |
| Време за превключване, изключено | 30 ms |
| Време за превключване, включено | 60 ms |
| Работна среда | Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 40 °C |
| Тегло на продукта | 920 g |
| Електрически извод | чрез F-бобина, поръчва се отделно |
| Тип на закрепване | по избор: на PR-лайсна с проходен отвор |
| Извод, пилот 12 | G1/4 |
| Пневматичен извод 1 | G3/4 |
| Пневматичен извод 2 | G3/4 |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на корпуса | Алуминий елоксиран |