



Електромагнитен разпределител MFHB-3-1/4-B

Специф. Номер: 546058
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
Стандартен номинален дебит	600 l/min
Работно налягане	2 ... 8 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	7 mm
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация
Време за превключване, изключено	23 ms
Време за превключване, включено	12 ms
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Тегло на продукта	555 g
Извод, пилот 84	M5
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминий елоксиран