



# Пневматичен клапан VLB-3-3/4

Специф. Номер: 546060  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен/затворен моностабилен
Тип на задействане	пневматичен
монтажна ширина	39 mm
Стандартен номинален дебит	5,340 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	17 mm
Монтажна позиция	по избор
Управляващо(пилотно) налягане	1 ... 10 bar
Време за превключване, изключено	23 ms
Време за превключване, включено	8 ms
Работна среда	Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,164 g
Тип на закрепване	по избор: на PR-лайсна с проходен отвор
Извод, пилот 12	G1/4
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Пневматичен извод 3	G3/4
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминий елоксиран