



Дроселна плоча VABF-S2-1-F1B1-C

Специф. Номер: 546095

FESTO

за вентилен остров тип VTSA , присъединяване по 5599-1, 5599-2,
за монтаж между колекторната плоча и разпределителя, за
дроселиране на изходи 3 и 5 на разпределителя.



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	43 mm
Според стандарта	ISO 5599-2
Монтажна позиция	по избор
Пневматично вертикално свързване	Дроселираща плоча, дроселиране на обезвъздушаването
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит	1,100 l/min
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за прости съдове за налягане
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	220 g
вид на закрепване височина на свързване	като свързваща плоча като единична присъединителна плоча
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка