


Ъглова свързваща плоча VABF-S2-1-A1G2-N38

Специф. Номер: 546098

FESTO

за вентилен остров VTSA, работни портове 2 и 4 на 90°.



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	42 mm
Според стандарта	ISO 5599-2
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	176 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Material housing	Алуминиева отливка