


Задаващ модул MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Специф. Номер: 546224

FESTO

за пропорционалната техника.



Информационен лист

Белег	Стойност
Показване на активната зададена стойност	LED жълт
Индикация за готовност	LED зелен
обхват на работното напрежение DC	20 ... 30 V
Входящо съпротивление външна зададена стойност	тип. 100 kOhm
Входящо съпротивление зададена стойност	3 kOhm
настройваемо изходящо напрежение	0 ... 10 V
Консумирана мощност при 24VDC	1.5 W
Макс. ток на изхода	27 mA
Остатъчна пулсация	10 %
Напрежение външен вход на зададената стойност	0 ... 10 V
Захранващо напрежение настройка на зададената стойност	10 ... 10.6 V
Захранващ ток настройка на зададената стойност	6 ... 6.36 mA
потенциометър външен вход на зададената стойност	2.5 ... 10 kOhm
Разрешение	C-Tick
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	80 g
Напречно сечение на извода	2.5 mm ²
Електрически извод	Винтова клемма
Тип на закрепване	с шина