

Компактен цилиндър ADVU-1 1/4"-1 1/2"-P-A

Специф. Номер: 546293



FESTO

за безконтактно отчитане.

Бутален прът с вътрешна резба

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1.5 "
Диаметър на буталото	1 1/4"
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Принцип на действие	двойнодействащ
Край на буталния прът	вътрешна резба
Работно налягане	11.6 ... 145 Psi
Работна среда	филтриран сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Енергия на удара в крайните позиции	0.295 J
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	93 lbf
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	109 lbf
Движеща се маса при 0 mm ход	1.728 oz
Допълнително тегло на 10 mm ход	1.411 oz
Основно тегло при 0 mm ход	10.582 oz
Допълнителна маса за 10 mm ход	0.317 oz
Пневматичен извод	NPT1/8-27
Работно налягане [psi]	11.6 ... 145 psi
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на динамичните уплътнения	TPE-U(PU) NBR
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	Алуминиева сплав