

Компактен цилиндър ADVU-1 1/4"-3/4"-A-P-A

Специф. Номер: 546306

FESTO



за безконтактно отчитане.

Бутален прът с външна резба

Гайката за резбата на буталния прът се доставя.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Ход | 0.75 " |
| Диаметър на буталото | 1 1/4" |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Край на буталния прът | Външна резба |
| Работно налягане | 11.6 ... 145 Psi |
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Температура на околната среда | -4 ... 176 °F |
| Енергия на удара в крайните позиции | 0.295 J |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 93 lbf |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 109 lbf |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 1.728 oz |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 1.411 oz |
| Основно тегло при 0 mm ход | 10.582 oz |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 0.317 oz |
| Пневматичен извод | NPT1/8-27 |
| Работно налягане [psi] | 11.6 ... 145 psi |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на динамичните уплътнения | TPE-U(PU) NBR |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема |
| Информация за материала на тръбата на цилиндъра | Алуминиева сплав |