

Компактен цилиндър ADVU-2"-3"-P-A

Специф. Номер: 546357

FESTO

за безконтактно отчитане.

Бутален прът с вътрешна резба

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	3 "
Диаметър на буталото	2"
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Принцип на действие	двойнодействащ
Край на буталния прът	вътрешна резба
Работно налягане	11.6 ... 145 Psi
Работна среда	филтриран сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Енергия на удара в крайните позиции	0.472 J
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	238 lbf
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	265 lbf
Движеща се маса при 0 mm ход	3.951 oz
Допълнително тегло на 10 mm ход	2.54 oz
Основно тегло при 0 mm ход	19.753 oz
Допълнителна маса за 10 mm ход	0.564 oz
Пневматичен извод	NPT1/8-27
Работно налягане [psi]	11.6 ... 145 psi
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на динамичните уплътнения	TPE-U(PU) NBR
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	Алуминиева сплав