

Компактен цилиндър ADVU-5/8"-1/4"-P-A

Специф. Номер: 546383


FESTO

за безконтактно отчитане.

Бутален прът с вътрешна резба

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Ход | 0.25 " |
| Диаметър на буталото | 5/8" |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Край на буталния прът | вътрешна резба |
| Работно налягане | 17.4 ... 145 Psi |
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на околната среда | -4 ... 176 °F |
| Енергия на удара в крайните позиции | 0.0738 J |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 20 lbf |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 27 lbf |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 0.423 oz |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 0.529 oz |
| Основно тегло при 0 mm ход | 3.139 oz |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 0.141 oz |
| Пневматичен извод | UNF10-32 |
| Работно налягане [psi] | 17.4 ... 145 psi |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на динамичните уплътнения | TPE-U(PU) NBR |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема |
| Информация за материала на тръбата на цилиндъра | Алуминиева сплав |