

# Основен разпределител LF-D-MIDI-U

Специф. Номер: 546422

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

без присъединителна плоча с резба с FRB-шпилки.. Филтрация 40  $\mu\text{m}$ , с предпазен кожух и ръчен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 $\mu\text{m}$
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга
Макс. количество на кондензата	1.462 oz(l)
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	0 ... 240 Psi
Стандартен номинален дебит	94.5 cfm
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	14 ... 140 °F
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4] инертен газ
Температура на средата	14 ... 140 °F
Температура на околната среда	14 ... 140 °F
Тегло на продукта	24.5 oz
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC