

Основен разпределител LF-D-MAXI-A-U

Специф. Номер: 546435

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

без присъединителни плочи с резба. Степен на филтрация 40 µm, със защитен кожух и автоматично отделяне на кондензата.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга
Макс. количество на кондензата	2.72 oz(l)
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	28 ... 180 Psi
Стандартен номинален дебит	175 cfm
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	14 ... 140 °F
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4] инертен газ
Температура на средата	41 ... 140 °F
Температура на околната среда	41 ... 140 °F
Тегло на продукта	46.9 oz
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC