

# Основен разпределител LFMB-D-MAXI-A-U

Специф. Номер: 546450

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

без присъединителна плоча с резба с FRB-шпилки.. Филтрация 1 µm,  
с метален кожух

Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	D
Размер	Maxi
Конструкция	Филтър
Степен на филтрация	1 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Работно налягане	21 ... 180 Psi
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух според ISO 8573-1:2010 [5:7:3] инертен газ
КПД на филтъра	99.99 %
Макс. количество на кондензата	2.72 oz(l)
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	33.8 ... 140 °F
Температура на околната среда	14 ... 140 °F
Температура на складиране	14 ... 140 °F
Съдържание на остатъчното масло	0.0000135 oz/yd3
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Material housing	Цинкова отливка
Material filter	Борсиликатен фазер
Material bowl	PC
Материал-забележка	RoHS konform
Тегло на продукта	42 oz