

# Вилка SG-UNF3/8"-24-B

Специф. Номер: 546540

FESTO

с шестограмна гайка, за въртящо закрепване



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност                         |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Размер                             | UNF3/8-24                        |
| Според стандарта                   | DIN 71752<br>ISO 8140            |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B2-L                   |
| Температура на околната среда      | -40 ... 150 °C                   |
| Тегло на продукта                  | 3.696 oz                         |
| Материал-забележка                 | RoHS konform                     |
| Material mounting pin              | Стомана<br>поцинкован            |
| Material clevis                    | Стомана<br>поцинкован            |
| Material nut                       | Стомана<br>поцинкован            |