

Адаптер AD-G1-1NPT-I

Специф. Номер: 546546

FESTO

от едната страна с вътрешна, а от другата с външна резба



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	21.4 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1	90 Nm
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 2	35 Nm
Тегло на продукта	212.68 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G1
Пневматичен извод 2	Вътрешна резба 1 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	стомана поцинкована