

Вилка SG-UNF5/8"-18-B

Специф. Номер: 546575

FESTO

с шестограмна гайка, за въртящо закрепване



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Размер | UNF5/8-18 |
| Според стандарта | DIN 71752 ISO 8140 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -40 ... 150 °C |
| Тегло на продукта | 13.584 oz |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material mounting pin | Стомана поцинкован |
| Material clevis | Стомана поцинкован |
| Material nut | Стомана поцинкован |