

Шлаух PUN-1/4X3/64-U-BL

Специф. Номер: 546584

FESTO

външно калиброван, подходящ за QS и QB връзки

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|------------------------------------|
| Външен диаметър в инчове | 1/4 |
| Вътрешен диаметър в инчове | 5/32 |
| Мин. радиус на огъване | 0.476 " |
| работно налягане в зависимост от температурата | -14 ... 150 Psi |
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух Вакуум |
| Температура на околната среда | -68 ... 140 °F |
| Тегло на продукта според дължината | 0.251 oz/ft |
| Цвят | син |
| Твърдост по Шор | A 98 +/-3 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE |
| Информация за материала на шлауха | TPE-U(PU) |