

# Разпределител FR-8-1/8-BR

Специф. Номер: 546749

FESTO

за разпределение на въздуха.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Номинален размер                             | 8.6 mm   |
| Монтажна позиция                             | по избор   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | 0 ... 16 bar   |
| Работна среда                                | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Забележка за работната и пилотната среди     | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK           | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Брой изходи                                  | 8  |
| Брой захранващи линии                        | 1  |
| Пневматичен извод 1                          | G3/8   |
| Пневматичен извод 2                          | G1/8   |
| Material housing                             | Алуминиева сплав   |