


# Регулираща плоча VABF-S3-2-R6C2-C-10

Специф. Номер: 546788

FESTO

за вентилен остров VDMA-01/02, присъединяване по 15407-1, до 10 bar.



## Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	18 mm
Според стандарта	ISO 15407-1
Монтажна позиция	по избор
Пневматично вертикално свързване	Pressure regulator for 2 reversible
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
избор на манометър	възможен
обхват на регулиране на налягането MPa	0.05 ... 0.85 MPa
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 8.5 bar
обхват на налягането psi	7.25 ... 123.25 psi
Входно налягане 1	0.5 ... 10 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	245 g
вид на закрепване височина на свързване	като свързваща плоча като единична присъединителна плоча
Извод за манометър	със задържаща скоба
Материал-забележка	RoHS konform
Material control panel	PA
Material regulator housing	Алуминиева отливка