


Присъединителна плоча VMPA1-AP-4-1-EMS-8

Специф. Номер: 546802

FESTO

за вентилен остров MPA-S.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	42 mm
Дължина	107.3 mm
Растерен размер	10.5 mm
Макс. брой места за вентили	4
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	210 g
Пневматичен извод 2	M7
Пневматичен извод 4	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка